

# Sagomatore manuale per mole a raggio QUICK RADIUS

# CAFRO



**Specifiche:** QUICK RADIUS D427 S200 GAL

## Applicazione:

**Lavorazione:** Profilatura manuale di mole in macchina

**Pezzo:** 14FF1 di vari diametri e raggi

**Materiale:** Mole in Diamante o CBN Resinoidi



## Macchina:

**Marca:** Businaro

**Potenza mandrino:** 2 kW

**Raffreddamento:** a emulsione

Possibilità di profilare mole a raggio completo fino a R6,5 semplicemente ruotando il manico del Quick Radius in modo tale da copiare il profilo.

## Parametri Lavorazione:

**Velocità:** più lento possibile

**Passata :** 0,2 mm circa

## Note:

Abbiamo pensato che un utensile ravnivatore economico, specifico per la ri-profilatura di piccoli raggi ( da 0,8 a 6,5 mm ) per le nostre mole diamantate e CBN, avrebbe incontrato l'interesse del mercato.

Tutti gli acquirenti di mole 14F1Q - 14F1 - 1F1 - 14FF1 sono la base potenziale a cui rivolgere la nostra proposta: un ravnivatore manuale elettro depositato che abbiamo denominato

## “QUICK RADIUS”

Inclinando e oscillando l'utensile si può riprofilare il raggio con una buona precisione. Dopo questa operazione si deve usare uno stick ravniva mole per rendere la superficie rettificata nuovamente tagliente. (cod. 8020300016334018 D 427 e 8990449302634014 D252 A STOCK)

Abbiamo a Vs. disposizione un video per mostrare in modo semplice il funzionamento del Quick radius.

## CAFRO s.r.l.

via Raimondi 55 - 22073 Fino Mornasco (CO) - Italy - T +39 031 880150 - F +39 031 880260 - E [cafro@cafro.com](mailto:cafro@cafro.com) - [www.cafro.com](http://www.cafro.com)  
Capitale Sociale € 26.000 i.v. - Registro delle Imprese di Como - C.F. e P.I. IT 01728350131 - R.E.A. 212258 - CCE M. CO 010058